

# Product information

## 光プッシャーby Felicia

### 特徴；

①通常のプッシャーは焼き入れ処理をしていない為、硬度が20度程(HRC)ととても柔らかく、数週間に1度ファイルで研磨をしなければ使えませんが、弊社のプッシャーは焼き入れ処理をする事で硬度が50度(HRC)まで入れる事が可能です。

シザー並みの硬度が入る為、ファイリングをしなくても長く使える仕様。

### ②PRO タイプ

スプーン形状側のプッシャーの先端を鋭くする事によって、キューティクルがすごく硬くて、ルースキューティクルが張り付いている方でも、無理な力を加えず、プッシュアップをする事ができます。

(ジェルオフやドライケアにもおすすめの鋭さ)

### ③STANDARD タイプ

初心者の方でも安全に使える鋭さ、ネイルプレートを傷つけずルースキューティクルを剥がしやすい鋭さ。(ウォーターケアにおすすめ)

### ④PRO ,STANDARD 共通

スプーン側を爪に当てた時に、点で当たるのではなく、広い面で当たるようなカーブにする事によって、素早く押し上げる事ができるので、サロンワークの時短にもなります。

⑤PRO ,STANDARD とも見分けがつかないので、PRO を鏡面仕上げ、STANDARD をブラスト処理(艶消し仕上げ)をし、一目で見分けがつかう仕様になっています。

(PRO 仕様には、「PRO」と刻印がされています)

\*鋭いプッシャーは、使いこなすのにある程度の技術が必要なので、幅広くネイリストさんに使ってもらえるように2種類作成

\*1本ずつ手作業による調整を行っているためプッシャー部分の形状につきましては、若干の製品誤差があります。予めご了承頂きますようよろしくお願いいたします。

仕様；

刃幅；8.5mm

全長；135mm

鋼材；ステンレス鋼

硬度；約50度(HRC) 現在弊社のみ硬度設定

皮膜；Hikaritual coating(SIAA 認証抗菌抗ウイルスコーティング) 弊社のみ

PRO：鏡面仕上げ



STANDARD：艶消し仕上げ



Global Standard  
HIKARI

 **株式会社ヒカリ**  
HIKARI Corporation